

**Bügelmessschraube mit Tellermessflächen, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Artikelklasse	42B

Beschreibung**Ausführung:**

Mit großflächigen, gehärteten Messtellern. Geschmiedeter und lackierter Bügel.
Ausführung mit drehender Spindel.

Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,8.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messteller-Ø	20 mm
Parallelität der Messflächen	5 µm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Spindel-Ø	8 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B1
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25