

Garant**Zentrischspanner, Backenbreite A: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	360130 80
GTIN	4045197642387
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

Zentrischspanner für den flexiblen Einsatz.

- **Absolute Funktionssicherheit durch Kapselung.**
- **Hohe Wiederholgenauigkeit 0,02 mm.**
- **Variable Zentrumseinstellung $\pm 0,02$ mm.**
- **Funktionsflächen gehärtet.**
- **Stabiler aus Werkzeugstahl, Oberflächenschutz mittels Kurzzeitnitrierung.**

Vorteil:

Multifunktionseller Einsatz.

- **Flexibles Leichtgewicht.**

Verwendung:

Ideal für 5-Seitenbearbeitung, perfekt bei Rohteilspannung.

Passend für:

Mehrfachspannschiene Nr. 360080 und 360110.

Lieferumfang:

Inklusive Steckschlüsseinsatz Nr. 642700 Gr. E12.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten Nr. 360135 – 360151.

Technische Beschreibung

Länge	110 mm
Gewicht	2,5 kg
Hub	22 mm
Drehmoment	40 Nm
Höhe	50,2 mm
Backenbreite A	80 mm
Spannkraft bis maximal	17 kN
Breite	80 mm
passend zu Farbcode	ZC 80
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360141 80
Zentrier-/ Adapterblech Typ T2	360132 T2
Spannbolzen für Zentrischspanner Typ 18M12/120	360131 18M12/120
Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360142 80
HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360137 80
Spannbolzen für Zentrischspanner Typ 18M12/138	360131 18M12/138
Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360140 80
HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360138 80
Zentrier-/ Adapterblech Typ T1	360132 T1
HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360135 80
Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360143 80
Aufsatzbacken-Paar weich für Typ 80	360146 80
HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 80	360136 80
Prismenbacken-Paar für Typ 80	360148 80
Aufsatzbacken-Paar weich für Typ 80	360145 80
Konsole für Zentrischspanner für Typ 80	360152 80

