

 Mahr**Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 50-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	424800 50-100
GTIN	2050001036650
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

Messspindel aus nichtrostendem Stahl, gehärtet und geschliffen. Messflächen hartmetallbestückt. Bedien- und Ableseteile mattverchromt. Mit Isolierhandschutz. Konstante Messkraft. Beweglicher Gegentaster, zurückziehbar. Besonders geeignet für genaue Serienteile.

**Genauigkeit:**

**Feinzeiger DIN 863 – Messschraube 2 µm.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Feinzeiger Millimes Nr. 434674 Gr. 50/1.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	50 - 100 mm
Messtrommel-Ø	18 mm
Ablesung Feinzeiger	0,001 mm
Messbereich Feinzeiger	±0,05 mm
Spindel-Ø	7,5 mm
Ablesung Messschraube	0,01 mm
Norm	DIN 863

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B14
Produktart	Feinzeigermessschraube

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Feinzeiger-Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022410 100
Kalibrierung Feinzeiger-Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022400 100

## Zubehör

Feinzeiger ± Messbereich / Ablesung 50/1 µm	434674 50/1
---	-------------