

Garant**Zentrischspanner, Backenbreite A: 120mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 360130 120 |
| GTIN | 4045197680891 |
| Artikelklasse | 310 |

Beschreibung**Ausführung:**

Zentrischspanner für den flexiblen Einsatz.

- **Absolute Funktionssicherheit durch Kapselung.**
- **Hohe Wiederholgenauigkeit 0,02 mm.**
- **Variable Zentrumseinstellung $\pm 0,02$ mm.**
- **Funktionsflächen gehärtet.**
- **Stabiler aus Werkzeugstahl, Oberflächenschutz mittels Kurzzeitnitrierung.**

Vorteil:

Multifunktionaler Einsatz.

- **Flexibles Leichtgewicht.**

Verwendung:

Ideal für 5-Seitenbearbeitung, perfekt bei Rohteilspannung.

Passend für:

Mehrfachspannschiene Nr. 360080 und 360110.

Lieferumfang:

Inklusive Steckschlüsseinsatz Nr. 642700 Gr. E12.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten Nr. 360135 – 360151.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Gewicht | 5,1 kg |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Spannkraft bis maximal | 25,5 kN |
| Breite | 120 mm |
| Länge | 130 mm |
| Backenbreite A | 120 mm |
| Hub | 25 mm |
| Höhe | 50,2 mm |
| passend zu Farbcode | ZC120 |
| Produktart | Maschinenschraubstock |

Zubehör

| | |
|--|------------------|
| Zentrier-/ Adapterblech Typ T1 | 360132 T1 |
| HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 120 | 360136 120 |
| Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 120 | 360140 120 |
| HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 120 | 360135 120 |
| Konsole für Zentrischspanner für Typ 120 | 360152 120 |
| Prismenbacken-Paar für Typ 120 | 360148 120 |
| Spannbolzen für Zentrischspanner Typ 18M12/120 | 360131 18M12/120 |
| HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 120 | 360138 120 |
| Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 120 | 360143 120 |
| Aufsatzbacken-Paar weich für Typ 120 | 360145 120 |
| Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 120 | 360141 120 |
| Spannbolzen für Zentrischspanner Typ 18M12/138 | 360131 18M12/138 |
| Zentrier-/ Adapterblech Typ T2 | 360132 T2 |