

Garant
DN.G 150604, Sorte: HU7305


Bestelldaten

Bestellnummer	250760 HU7305
GTIN	4045197828590
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150604 HU7305 Sorte: HU7305
 Spanbrecher: AM
 Toleranz: G
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,6 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HU7305
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,1 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 600 m/min
Eckenradius	0,4 mm

Spanbrecher	AM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen