



Spannwerkzeug-Basis-Sortiment, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 14/M12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375410 14/M12
GTIN	4020772083892
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Alle Teile aus Vergütungsstahl gefertigt.**
- **T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt.**

Verwendung:

Ideal für den **Werkzeugbau**, die **Fertigung** und **Schulungseinrichtungen**.

Inhalt:

Spanneisen: 2 St. / 14×100 mm;
 2 St. / 14×160 mm
 Spannunterlagen: 4 St. / Gr. 2; 4 St. Gr. 3
 T-Nutenschrauben: 2 St./M12×14×50 mm;
 4 St./M12×14×80 mm;
 4 St./M12×14×125 mm
 Stiftschrauben: 2 St. Gr. M12×100 mm
 hohe Muttern: 6 St. Gr. M12
 Unterlegscheiben: 6 St. Gr. M12
 Verlängerungsmuttern: 2 St. Gr. M12

Technische Beschreibung

T-Nuten-Nennmaß	14 mm
-----------------	-------

Gewinde	M12
Typ	6532
Produktart	Spannelement