

**TWINNUT Mutter, Gewinde: M16****Bestelldaten**

Bestellnummer	375392 M16
GTIN	4020772381882
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Teilbare Schraubenmutter für Schnellmontage-Anwendung. Haltevermögen wie Standardmutter mit Festigkeit 10.

Mutter **mit** Bund.

Vorteil:

Schnelle Überwindung von langen, korrodierten, bis 20° verbogene, oder beschädigte Gewindestangen.

Technische Beschreibung

Gesamthöhe	21 mm
Gewinde	M16
Typ	6333S
Produktart	Mutter

