



Spannwerkzeug-Basis-Sortiment, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 16/M14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375410 16/M14
GTIN	4020772083915
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Alle Teile aus Vergütungsstahl gefertigt.**
- **T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt.**

Verwendung:

Ideal für den **Werkzeugbau**, die **Fertigung** und **Schulungseinrichtungen**.

Inhalt:

Spanneisen: 2 St. / 14×100 mm;
2 St. / 14×160 mm
Spannunterlagen: 4 St. / Gr. 2; 4 St. / Gr. 3
T-Nutenschrauben: 2 St./M14×16×63 mm;
4 St./M14×16×100 mm;
4 St./M14×16×160 mm
Stiftschrauben: 2 St. Gr. M14×100 mm;
2 St. Gr. M14×160 mm
hohe Muttern: 6 St. Gr. M14
Unterlegscheiben: 6 St. Gr. M14
Verlängerungsmuttern: 2 St. Gr. M14

Technische Beschreibung

Gewinde	M14
T-Nuten-Nennmaß	16 mm
Typ	6532
Produktart	Spannelement