



## Doppelschleifmaschine ECO, 230 V, Typ: W150



### Bestelldaten

Bestellnummer	077502 W150
GTIN	2050001694607
Artikelklasse	03S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Einphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschine mit einem **geräuscharmen, wartungsfreien Motor. Großdimensionierte Augenschutzschilder** gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender. Werkstückauflagen sind **werkzeuglos nachstellbar**.

Der **Wiederanlaufschutz** verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall.

#### Lieferumfang:

Mit Schleifscheiben Normalkorund NK36 und NK60.

#### Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100 und Nr. 568733.

Passender Maschinenständer Nr. 077513 Gr. DS04 mit Adapterplatte Nr. 077515 Gr. ECO.

Leistungsaufnahme: 520 W

maximale Drehzahl: 2900 min<sup>-1</sup>

Schleifscheiben-Ø D: 150 mm

Schleifscheibenbreite T: 20 - 25 mm

Schleifscheibenbohrungs-Ø H: 32 mm

Gewicht: 16 kg

### Technische Beschreibung

Gewicht	16 kg
Herstellerbezeichnung	W150

maximale Drehzahl	2900 min <sup>-1</sup>
Leistungsaufnahme	520 W
Schleifscheibenbreite T	20 - 25 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	32 mm
Schleifscheiben-Ø D	150 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Doppelschleifmaschine

## Zubehör

Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596200 EK80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ C800	596100 C800
Adapterplatte für ECO-DS04 passend für ECO	077515 ECO
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596200 EK60
Maschinenständer passend für Maschine DS04	077513 DS04
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596100 EK80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ C800	596200 C800
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596100 SC80
Augenschutzschild für Nr. 077502 Typ ECO	077509 ECO
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596200 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596200 NK60