



TWINNUT Mutter, Gewinde: M20



Bestelldaten

Bestellnummer	375391 M20
GTIN	4020772381820
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Teilbare Schraubenmutter für Schnellmontage-Anwendung. Haltevermögen wie Standardmutter mit Festigkeit 10.

Mutter **ohne** Bund.

Vorteil:

Schnelle Überwindung von langen, korrodierten, bis 20° verbogene, oder beschädigte Gewindestangen.

Gesamthöhe: 20 mm

Technische Beschreibung

Gewinde	M20
Gesamthöhe	20 mm
Typ	6333S
Norm	
Ausführung	
Material	

Festigkeitsklasse

Produktart
