

**TWINNUT Mutter, Gewinde: M10****Bestelldaten**

Bestellnummer	375392 M10
GTIN	4020772381868
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Teilbare Schraubenmutter für Schnellmontage-Anwendung. Haltevermögen wie Standardmutter mit Festigkeit 10.

Mutter **mit** Bund.

Vorteil:

Schnelle Überwindung von langen, korrodierten, bis 20° verbogene, oder beschädigte Gewindestangen.

Technische Beschreibung

Gewinde	M10
Gesamthöhe	14 mm
Typ	6333S
Produktart	Mutter

