



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 520 m/min
Hauptanwendung	P
Sorte	PV720
Spanbrecher	PQ
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen