



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	250104 PV720
GTIN	4960664723577
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PQ
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 520 m/min
Sorte	PV720
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen