



## Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720



### Bestelldaten

Bestellnummer	251754 PV720
GTIN	4960664726462
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 520 m/min
Vorschub $f$	0,05 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	PV720
Spanbrecher	PQ
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen