



## Innenmessschraube, Messbereich: 150-175mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	427800 150-175
GTIN	2050001053664
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion.** Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.

**Messflächen gehärtet und sphärisch geläpft.** Bedienelemente und Ableseteile mattverchromt. Ab Messbereich 100 – 125 mm mit Wärmedämmung und Feststelleinrichtung.

#### Lieferumfang:

Messschraube in Hülse.

### Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	20 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messbereich	150 - 175 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	7 µm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Kalibrierung	B10
Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube

### Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungInnenmessschraube maximaler  
Messbereich 200 mm

022450 200

KalibrierungInnenmessschraube maximaler Messbereich  
200 mm

022440 200