

BMI[®]**Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß in Kapsel, Bandlänge: 10m****Bestelldaten**

Bestellnummer	463100 10
GTIN	4007368074786
Artikelklasse	46M

Beschreibung**Ausführung:**

Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

Band: Patentierter Bandanfang, **Flextop Beschlag**. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.

Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß. Gute Bruchsicherheit und Flexibilität. Knickfester Federband-Stahl. **Hohe Abriebfestigkeit**, witterungsbeständig sowie unempfindlich gegen viele Chemikalien und Öle. Mit durchgehender mm-Teilung.

Hinweis:

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Kapsel Höhe	32 mm
Kapsel Länge	138 mm
Bandbreite	13 mm
Kapsel Breite	115 mm
Typ Maßanfang	A

Bandlänge	10 m
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

KalibrierungRollbandmaß maximale Länge 10 m	026240 10
---	-----------