



XT-Innenmessschraube, Messbereich: 175-200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428500 175-200
GTIN	5051102094805
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 – 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Technische Beschreibung

Messbereich	175 - 200 mm
Maß a	0,5 mm
Standardmesstiefe	115 mm

Messtiefe mit Verlängerung	265 mm
Fehlergrenze	0,007 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022500 200

Zubehör

Ersatzmesskopf XT Messbereich 175-200 mm	428605 175-200
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 175 mm	484030 175
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 190 mm	484030 190
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 175-200 mm	428745 175-200
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 175-200 mm	428746 175-200