

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720****Bestelldaten**

Bestellnummer	261182 PV720
GTIN	4960664726134
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	HQ
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Sorte	PV720
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen