



Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, rostfrei, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	376505 1
GTIN	4020772008888
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Höhe	98 mm
Bohrungs-Ø d	4,5 mm
Lochabstand f	22,5-26 mm

ganze Länge	61 mm
Andrückschraube	M5×30 mm
Lochabstand e	16 mm
Haltekraft P2	1100 N
Haltekraft P1	600 N
Typ	6800NIJ
Spannhöhe H	19 mm
Produktart	Senkrechtspanner