



Waagrechtspanner mit waagrechttem Fuß, Typ: 0



Bestelldaten

Bestellnummer	376610 0
GTIN	4020772008048
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.

Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Mit waagrechttem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Höhe	23 mm
Lochabstand f	16 mm
Lochabstand e	11,5-14,5 mm
Haltekraft P1	250 N
Andrückschraube	M4×25 mm
ganze Länge	79 mm

Haltekraft P2	400 N
Bohrungs-Ø d	4,6 mm
Typ	6830J
Spannhöhe H	14,5 mm
Produktart	Waagrechtspanner