



Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	376630 1
GTIN	4020772008161
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Andrückschraube	M5×30 mm
Haltekraft P1	800 N
Haltekraft P2	1100 N
ganze Höhe	43 mm
Bohrungs-Ø d	5,2 mm
Lochabstand e	13-14,5 mm
ganze Länge	120 mm

Typ	6832J
Spannhöhe H	25,5 mm
Produktart	Waagrechtspanner