



Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel, Typ: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	376760 8
GTIN	4020772092689
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Sehr stabile Konstruktion, mit Schubstangenführung.**
- **Schubstange und Handhebel gleichlaufend.**
- **Grundkörper aus Temporguss.**
- **Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert.**
- **Vergütete Andrückschraube.**
- **Gehärtete Bolzen, wartungsfreie Sinterbuchsen.**
- **Für hohe Spannkräfte.**
- **Grundkörper aus Temporguss, brüniert.**

Verwendung:

- **Zum schnellen Spannen / Öffnen bei Serienfertigung.**
- **Als Druck- und Zugspanner.**
- **Zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen.**
- **Zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.**

Technische Beschreibung

Lochabstand k	14,5 mm
Spannhub	106 mm

Grundkörperlänge f	254 mm
Lochabstand l	70 mm
Spannhöhe h bis Mitte Schraube	28 mm
Haltekraft P (Druck und Zug)	45000 N
Bohrungs-Ø d	10,5 mm
Lochabstand g	57 mm
Lochabstand m	70 mm
Andrückschraube	M16×80 mm
Grundkörperbreite n	86 mm
Gewicht	7,72 kg
Gesamthöhe H	360 mm
Gesamtlänge L	440 mm
Typ	6842PL
Produktart	Schubstangenspanner