



Schubstangenspanner kurze Bauform, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	376700 2
GTIN	4020772008543
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Pass-Schrauben vergütet.

- **Kompakte Bauweise durch Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Verwendung:

- **Direkte Befestigung an Blechwänden.**
- **In Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde.**

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376730.

Hinweis:

- **Aus nichtrostendem Stahl auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

stirnseitiges Gewinde am Spanner	M16×1,5 mm
Andrückschraube	M6×25 mm

Spannhub	21,5 mm
Haltekraft P (Druck und Zug)	1000 N
Gesamthöhe H	73 mm
Gesamtlänge L	161,5 mm
Typ	6844J
Produktart	Schubstangenspanner

Zubehör

Winkelfuß stabil Typ 3	376730 3
Winkelfuß stabil Typ 5	376730 5
Winkelfuß stabil Typ 2	376730 2