



Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 2



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 376630 2 |
| GTIN | 4020772008185 |
| Artikelklasse | 35A |

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|----------|
| Bohrungs-Ø d | 5,6 mm |
| ganze Höhe | 61 mm |
| Lochabstand e | 26 mm |
| Haltekraft P2 | 1200 N |
| Anrückschraube | M6×35 mm |
| Haltekraft P1 | 1000 N |
| ganze Länge | 164 mm |

| | |
|-------------|------------------|
| Typ | 6832J |
| Spannhöhe H | 34 mm |
| Produktart | Waagrechtspanner |