



Verschlussspanner horizontal, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	376800 2
GTIN	4020772017095
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Gegenhalter.

- **Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.**
- **Selbsthemmung verhindert das Öffnen.**
- **Niete aus rostfreiem Stahl.**
- **Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.**
- **Spanner sind verzinkt.**
- **Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.**
- **Lagerbuchsen einsatzgehärtet.**
- **Lagerstellen gefettet.**
- **Haken vergütet.**

Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

Hinweis:

- **Kompaktere Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Technische Beschreibung

Lochabstand e	13 mm
---------------	-------

Lochabstand f	19,5 - 23,5 mm
Verstellweg des Spannhakens c	38 - 72 mm
Haltekraft P (Zug)	1600 N
Bohrungs-Ø d	5,2 mm
Spannhöhe h	12 mm
Gesamthöhe H	47 mm
Gesamtlänge L	125 - 159 mm
Typ	6848HJ
Produktart	Verschlussspanner