



## Verschlussspanner mit Spannhaken, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	376740 3
GTIN	4020772094546
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.
- Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
- Niete aus rostfreiem Stahl.
- Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.
- Spanner sind verzinkt.
- Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.
- Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
- Lagerstellen gefettet.
- Haken vergütet.

#### Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

### Technische Beschreibung

Dicke a	7,1 mm
Lochabstand f	31,5 - 35,5 mm
Bohrungs-Ø d	5,5 mm
Verstellweg des Spannhakens c	72 - 84 mm
Haltekraft P (Zug)	3000 N
Lochabstand e	19 mm
Radius R	5,5 mm

Spannhöhe h	22,7 mm
Gesamthöhe H	36 mm
Gesamtlänge L	200,5 mm
Typ	6847
Produktart	Verschlussspanner