



Verschlussspanner horizontal, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376800 3
GTIN	4020772008604
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Gegenhalter.

- **Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.**
- **Selbsthemmung verhindert das Öffnen.**
- **Niete aus rostfreiem Stahl.**
- **Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.**
- **Spanner sind verzinkt.**
- **Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.**
- **Lagerbuchsen einsatzgehärtet.**
- **Lagerstellen gefettet.**
- **Haken vergütet.**

Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

Hinweis:

- **Kompaktere Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Technische Beschreibung

Verstellweg des Spannhakens c	48,5 - 96 mm
-------------------------------	--------------

Bohrungs-Ø d	6,5 mm
Lochabstand f	24,5 - 32 mm
Lochabstand e	19 mm
Haltekraft P (Zug)	3200 N
Spannhöhe h	19 mm
Gesamthöhe H	70 mm
Gesamtlänge L	169 - 216 mm
Typ	6848HJ
Produktart	Verschlussspanner