



Verschlussspanner mit Spannhaken, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	376740 5
GTIN	4020772094560
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.
- Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
- Niete aus rostfreiem Stahl.
- Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.
- Spanner sind verzinkt.
- Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.
- Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
- Lagerstellen gefettet.
- Haken vergütet.

Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

Technische Beschreibung

Lochabstand e	29 mm
Bohrungs-Ø d	11,2 mm
Dicke a	10,75 mm
Lochabstand f	55,5 - 63 mm
Haltekraft P (Zug)	5000 N
Verstellweg des Spannhakens c	58 - 73 mm
Radius R	8 mm

Spannhöhe h	49 mm
Gesamthöhe H	69 mm
Gesamtlänge L	260,5 mm
Typ	6847
Produktart	Verschlussspanner