



Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 250-275mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428800 250-275
GTIN	7630041108309
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Messflächen aus Hartmetall (HV5–1300).

Lieferumfang:

Inklusive Verlängerung 150 mm Nr. 428802 Gr.5/150, Lieferung in Holzbox.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802.

Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messtiefe mit maximaler Verlängerung	1581 mm
Standardmesstiefe	81 mm
Maß a	26 mm
Messbereich	250 - 275 mm
Fehlergrenze	0,008 mm
Ablesung	0,01 mm

Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 300 mm	022500 300
---	------------

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 260 mm	484030 260
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 5/150	428802 5/150