

Mitutoyo**Digitaler Dreipunkt-Innenmessgeräte-Satz, Messbereich: 6-12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429260 6-12
GTIN	4946368636719
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Borematic für Grundlochmessung. Klare und fehlerfreie Ablesung über großes LCD-Display mit 11 mm Ziffernhöhe. **Anzeige um 330° drehbar**. Die Messtaster zentrieren die Messschraube selbsttätig in der Bohrung und gewährleisten eine einfache Handhabung. Die Verstellung der Messtaster erfolgt spielfrei über einen **Hartmetall-Kegel**.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Schnellverstellung und Selbstzentrierung.

Funktion:

- **Haltwert-Taste hält das Messergebnis fest (z. B. bei ungünstiger Messposition).**
- **Nullpunkt / Absolutmaß ermöglicht Nullen an jeder Position.**
- **Gut- / Ausschussanzeige zum einfachen Überprüfen der Toleranzwerte.**
- **Schnellverstellung zur schnellen Überbrückung des Messweges.**

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 429250, Kontrollringe.

Technische Beschreibung

Messbereich	6 - 12 mm
-------------	-----------

Anzahl Einstellringe	2
Anzahl Messköpfe	3
Einstellring-Ø	8 / 10 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Ablesung	0,001 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 6-12 mm	020550 6-12
---------------------------------------------------------	-------------

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 1/100	429010 1/100
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Sender Typ S1	498966 S1
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm	484030 7
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9

Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975