



## Permanent-Magnetspannplatte, feine Querpolteilung, Polplattenlänge: 350mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	380500 350
GTIN	4045197310705
Artikelklasse	33S

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.**
- **Durchgehende Querpolteilung.**
- **Gleichbleibende Haftkraft über die ganze Breite und an den Längsseitenflächen der Polplatte.**
- **Lamellen aus 0,5 mm Messing / 1,4 mm Stahl.**

#### Verwendung:

- **Für Schleif- und Erodiermaschinen.**
- **Universelles Aufspannen von kleinen, mittleren und großen Werkstücken jeder Stärke. (Besonders geeignet für dünne Werkstücke).**
- **Eine gleichbleibende Haltekraft ist über die ganze Breite und an den Längsseitenflächen gewährleistet.**

### Technische Beschreibung

Polplattenlänge	350 mm
Nennhaftkraft	80 N/cm <sup>2</sup>
Höhe	51 mm
Breite	150 mm
Höhen-Toleranz	+0,5 / -2 mm

Abnutzbarkeit der Polplatte	8 mm
Gewicht	23 kg
Magnetfeldhöhe	6 mm
Produktart	Magnet-Spannplatte