

**Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 50-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428900 mit dazugehörigen Einstellringen.

Technische Beschreibung

Anzahl Einstellringe	2
Einstellring-Ø	60 / 85 mm
Anzahl Messschrauben	4
Messbereich	50 - 100 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Zubehör

Innenmessschraube Micromar Messbereich 50-60 mm	428900 50-60
Innenmessschraube Micromar Messbereich 70-85 mm	428900 70-85
Innenmessschraube Micromar Messbereich 60-70 mm	428900 60-70
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
Innenmessschraube Micromar Messbereich 85-100 mm	428900 85-100
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm	484030 90
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 80 mm	484030 80
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 65 mm	484030 65