

 Mahr

Innenmessschraube Micromar, Messbereich: 100-125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428900 100-125
GTIN	4059192010409
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messtiefe mit Verlängerung	282 mm
Messbereich	100 - 125 mm
Standardmesstiefe	132 mm
Maß a	0 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube
------------	---------------------------

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022500 200
---	------------

DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
---	------------

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 110 mm	484030 110
--	------------