



Innenmessschraube Micromar, Messbereich: 16-20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428900 16-20
GTIN	4059192010614
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Maß a	0 mm
Messtiefe mit Verlängerung	139 mm
Standardmesstiefe	64 mm
Messbereich	16 - 20 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube
------------	---------------------------

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
---	------------

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
---	-----------

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
---	-----------