




## Neodym-Magnet-Spannblock, Länge: 140mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	380870 140
GTIN	4045197311313
Artikelklasse	33S

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Extrem hohe Haftkraft durch speziell entwickeltes Verfahren.**
- **Stabiler Ganzstahlkörper mit EIN-AUS-Schaltung an der Stirnseite.**
- **Lamellen aus 2 mm Messing / 4 mm Stahl.**
- **Neodym-Magnet-System.**

#### Verwendung:

- **Für schwer spannbare Werkstücke, wie Ferrotic, Hartmetall mit Kobaltanteil.**
- **Zum Erodieren und Schleifen.**

#### Hinweis:

Adaption für alle im Markt verfügbare Nullpunktspannsysteme GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.) als Option lieferbar. **Bitte bei Bestellung entsprechende Daten angeben.**

### Technische Beschreibung

Magnetfeldhöhe	4 mm
Höhe	51 mm
Breite	70 mm
Länge	140 mm
Gewicht	3 kg

Nennhaftkraft	180 N/cm <sup>2</sup>
Höhen-Toleranz	+0,5 / -2 mm
Produktart	Magnet-Spannplatte