



Glasfaser-Bandmaß in Kapsel, Bandlänge: 20m



Bestelldaten

Bestellnummer	463300 20
GTIN	4007368072867
Artikelklasse	46M

Beschreibung

Ausführung:

Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

Glasfaser-Bandmaß. Extrem knickfest und flexibel, witterungsbeständig und unempfindlich gegen viele Chemikalien. **Elektrisch nicht leitfähig.** Hohe Ablesbarkeit. Mit cm-Teilung.

Hinweis:

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Kapsel Länge	175 mm
Kapsel Breite	145 mm
Bandbreite	13 mm
Kapsel Höhe	32 mm
Typ Maßanfang	A
Bandlänge	20 m

Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 50 m	026240 50
--	-----------