




## Stahlbandmaß V2A für Umfang und $\emptyset$ , maximaler Messbereichumfang: 950mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	465682 950
GTIN	2050001061782
Artikelklasse	46R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlbandmaß **CJU** zum Messen von Außenumfang und  $\emptyset$  am Rundkörper. Der Federbandstahl ist auf der Vorderseite mit 2 Teilungen für Umfang und  $\emptyset$  laserskaliert. Teilstrichabstand 1 mm.

**Noniusablesung 0,1 mm.** Fehlergrenzen der Skalierung nach DIN 866.

**V2A-Ausführung** aus nichtrostendem Federstahl.

#### Hinweis:

Bandmaße C mit Ablesung 0,05mm und Bandmaße mit schwarzer Beschichtung auf Anfrage. Stationäre Ausführung CJU auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Messbereich für Umfang	60 - 950 mm
Bandbreite	16 mm
Messbereich für $\emptyset$	20 - 300 mm
Ablesung	0,1 mm
Bandstärke	0,2 mm
Kalibrierung	G2
Produktart	Bandmaß

---

## Dienstleistungen

KalibrierungUmfangsbandmaß maximale Länge 1000 mm

026280 1000