

**BMI****Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 50m****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 464900 50     |
| GTIN          | 4007368009634 |
| Artikelklasse | 46M           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**Kapsel:** Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

**Rahmen:** Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

**Band:** Patentierter Bandanfang, **Flextop Beschlag**. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.

**Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß.** Gute Bruchsicherheit und Flexibilität. Knickfester Federband-Stahl. **Hohe Abriebfestigkeit**, witterungsbeständig sowie unempfindlich gegen viele Chemikalien und Öle. Mit durchgehender mm-Teilung.

Gr. 20 und 30 in geradem Rahmen, Gr. 50 in V-Rahmen.

**Hinweis:**

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

|               |        |
|---------------|--------|
| Rahmen Breite | 180 mm |
| Bandbreite    | 13 mm  |
| ganze Länge   | 390 mm |
| Typ Maßanfang | A      |
| Bandlänge     | 50 m   |
| Norm          | EG II  |

|  |           |
|--|-----------|
| Kalibrierung                                 | G1        |
| Produktart                                   | Bandmaß   |
| <b>Dienstleistungen</b>                      |           |
| Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 50 m | 026240 50 |