

Mahr**Messschieber Nonius 1/50, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	410251 300
GTIN	4059192001605
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Messflächen feingeläppt.

Ohne Zoll-Teilung.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Verpackung	Etui
Schnabellänge	64 mm
Kalibrierung	A1
Messbereich	0 - 300 mm
Ablesung	0,02 mm
Teilung	1/50 mm
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	flach
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,04 mm

Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300

Zubehör

Kunststoffbox Typ MS300	412470 MS300
-------------------------	--------------