



Hochdruckschraubstock ohne Drehplatte, Backenbreite: 135mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362075 135
GTIN	2050001760852
Artikelklasse	32E

Beschreibung

Ausführung:

- **Grundkörper und beweglicher Oberschlitten aus Sphäroguss GGG 60, gehärtete und geschliffene Führungsbahnen.**
- **Mechanisch-hydraulisch arbeitender Kraftverstärker mit exakt vorwählbarer Spannkraft.**
- **Wartungsfreie und komplett gekapselte Hochdruckspindel.**
- **Seriell mit gehärteten und geschliffenen glatten Spannbacken.**
- **Unterteil mit Längs- und Quernuten ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.**

Igeltext:

Auswechselbare Backen.
Schnellverstellung des Spannbereichs.
Voreinstellung des Spanndruckes.

Verwendung:

Zum vibrationsfreien, sicheren Spannen bei hohen Schnitt- und Vorschubkräften. Schnelles Spannen mit Handkurbel.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Paar gerillte Spannbacken (Rückseite glatt), Handkurbel.

Sonderzubehör:

Austauschbacken Nr. 362076; 362077; 362079, Drehplatte Nr. 362073.

Technische Beschreibung

Spannkraft	40 kN
Auflagehöhe G $\pm 0,02$	72,5 mm

Spannbereich b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Backenhöhe C	39,6 mm
Farbcode für passendes Zubehör	HD-Spanner
Gewicht	39 kg
Spannbereich b III	144 - 220 mm
Grundkörperhöhe c	112 mm
Spannbereich b II	69 - 147 mm
L ₄	461 - 679 mm
Backenbreite	135 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Drehplatte für Schraubstock für Backenbreite 135 mm	362073 135
Spannbacke mit Längsrillen, andere Seite glatt für Backenbreite 135 mm	362076 135
Spannbacke fein geriffelt, andere Seite mit Längsrillen für Backenbreite 135 mm	362077 135
Spannbacke mit Prismen, andere Seite mit Längsrillen für Backenbreite 135 mm	362079 135
Drehplatte für Schraubstock für Backenbreite 113 mm	362073 113