



Hartgesteinsplatte Genauigkeit 00, Länge×Breite: 400X400mm



Bestelldaten

Bestellnummer	430400 400X400
GTIN	2050001042613
Artikelklasse	46H

Beschreibung

Ausführung:

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.

- **Frei von Fehlern, homogene Struktur.**
- **Durchbiegungsfest und verwindungssteif.**
- **Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.**
- **Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.**
- **Außenkanten optisch sauber geschliffen.**
- **Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.**
- **Härter als gehärteter Stahl (6 – 7 nach Mos'scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.**

Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.

DIN 876/00 – besonders fein diamantgeläppt für den Messraum.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung. Inklusive GummifüÙe.

Hinweis:

Auf Anfrage: Rostfreie Stahlgewindeeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

Technische Beschreibung

Gewicht	25 kg
---------	-------

Ebenheit	0,003 mm
Stärke	50 mm
Anzahl GummifüÙe	4
Norm	DIN 876
Genauigkeit	00 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte