

## Garant

### GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 6,6mm



## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 123025 6,6    |
| GTIN          | 4045197843937 |
| Artikelklasse | 11E           |

## Beschreibung

### Ausführung:

Entwickelt für den Einsatz mit **sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten**. Hervorragend geeignet für Maschinen mit **geringer Leistungsaufnahme** und hohen Drehzahlen.

- **Deutliche Reduzierung der Schnittkräfte durch spezielle Schneidengeometrie.**
- **Beschichtung für beste Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.**
- **Polierte Spannuten für guten Spanabfluss.**

Eine **schlanke Querschneide** und die **besondere Anordnung der 4 Führungsfasen** bewirken eine **hohe Positionier- und Fluchtungsgenauigkeit**. Optimierte Mikrogeometrie für erhöhte Standzeit und Leistungsfähigkeit.

### Hinweis:

Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.

Form **HB**: mit **Nr. 123026** bestellen.

Form **HE**: mit **Nr. 123025 + 129100HE** bestellen.

## Technische Beschreibung

|  |           |
|--|-----------|
| Schaft-Ø $D_s$                                 | 8 mm      |
| Norm   | Werksnorm |
| Spannutenlänge $L_c$                           | 76 mm     |
| empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$            | 66,1 mm   |
| Vorschub $f$ in Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,15 mm/U |
| Toleranz Nenn-Ø                                | h7        |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nenn-Ø D <sub>c</sub> | 6,6 mm             |
| Gesamtlänge L         | 114 mm             |
| Anzahl Schneiden Z    | 2                  |
| Serie                 | Master Steel       |
| Beschichtung          | TiAlN              |
| Schneidstoff          | VHM                |
| Ausführung            | 8xD                |
| Spitzenwinkel         | 135 Grad           |
| Schaft                | DIN 6535 HA mit h6 |
| Innenkühlung          | ja, mit 25 bar     |
| Zerspanungsstrategie  | HPC                |
| Semi-Standard         | ja                 |
| Farbring              | grün               |
| Produktart            | Spiralbohrer       |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 195 m/min      | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 150 m/min      | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 135 m/min      | P        |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 125 m/min      | P        |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 80 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | bedingt geeignet | 65 m/min       | M        |
| GG                             | geeignet         | 120 m/min      | K        |
| GGG                            | geeignet         | 115 m/min      | K        |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| nass maximal                   | geeignet         |                |          |
| nass minimal                   | geeignet         |                |          |

## Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HE

129100 HE