



## Rostfreies Stahlbandmaß in Kapsel, Bandlänge: 10m



### Bestelldaten

Bestellnummer	463050 10
GTIN	4007368110163
Artikelklasse	46M

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kapsel:** Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

**Rahmen:** Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

**Band:** Patentierter Bandanfang, **Flextop Beschlag**. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.

**Rostfreies Stahlbandmaß** aus gehärtetem Chrom-Nickel-Stahl, transparent einbrennlackiert. Skalierung gedruckt mit gut ablesbaren Zahlen und Teilungen. Gute Bruchsicherheit und Flexibilität. Mit cm-Teilung (erste 20 cm mit mm-Teilung).

#### Hinweis:

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Kapsel Länge	138 mm
Kapsel Breite	115 mm
Bandbreite	13 mm
Kapsel Höhe	32 mm

Typ Maßanfang	A
Bandlänge	10 m
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

### Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 10 m	026240 10
----------------------------------------------	-----------