



Rändelformwerkzeug rechts, Schaftgröße: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290094 16
GTIN	4030741498527
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

- **Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.**
- **Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhen.**

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Technische Beschreibung

für Rändelbreite b	6 mm
für Rändel-Ø d ₁	15 mm
Schaft Höhe	16 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	6 mm
Schaft Breite	16 mm
Arbeitsbereich	0 - 15 mm
für Rändelsenkungs-Ø d ₃	11 mm

Bundbolzen	299925 1
Laufscheibe	299927 1
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 2×AA
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Laufscheibe Typ 2	299927 2
Bundbolzen Typ 2	299925 2