

**Garant****Messschieber, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	410100 150
GTIN	4045197502506
Artikelklasse	40Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Ergonomisch optimierter Schieber.

Messflächen feingeläppt. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.

**Sonderzubehör:**

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

**Technische Beschreibung**

Verpackung	Etui
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,05 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Schnabellänge	40 mm
Teilung	1/20 mm
Teilung	1/128 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3

Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

### Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

### Zubehör

Kunstlederetui für Nonius-Messschieber	412500
--	--------