

Garant**Messschieber, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	410100 200
GTIN	4045197598585
Artikelklasse	40Z

Beschreibung**Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Ergonomisch optimierter Schieber.

Messflächen feingeläppt. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Ablesung	0,05 mm
Messbereich	0 - 200 mm
Verpackung	Etui
Schnabellänge	50 mm
Teilung	1/20 mm
Teilung	1/128 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3

Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200