

**Messschieber Nonius 1/20, Messbereich: 100mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 410200 100    |
| GTIN          | 4045197302106 |
| Artikelklasse | 41Z           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.  
Feststellschraube oben. Ohne Zoll-Teilung.

**Lieferumfang:**

Inklusive Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

**Technische Beschreibung**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Verpackung           | Etui                   |
| Ablesung             | 0,05 mm                |
| Schnabellänge        | 30 mm                  |
| Kalibrierung         | A1                     |
| Messbereich          | 0 - 100 mm             |
| Teilung              | 1/20 mm                |
| Norm                 | ISO 13385              |
| Tiefenmaß            | eckig 2,2×1,0          |
| Tiefenmaß vorhanden  | ja                     |
| Messabweichung E MPE | ±0,05 mm               |
| Feststellung         | Feststellschraube oben |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Messtechnik    | analog                 |
| Werkstoff      | Edelstahl, INOX        |
| alle Teile     | gehärtet               |
| Gewindetabelle | Messschiebertabelle    |
| Produktart     | Universal-Messschieber |

## Dienstleistungen

|  |            |
|--|------------|
| DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber<br>maximaler Messbereich 200 mm | 021010 200 |
| Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber<br>maximaler Messbereich 200 mm       | 021000 200 |