



Hochdruckschraubstock ohne Drehplatte, Backenbreite: 160mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 362075 160 |
| GTIN | 2050001760869 |
| Artikelklasse | 32E |

Beschreibung

Ausführung:

- **Grundkörper und beweglicher Oberschlitten aus Sphäroguss GGG 60, gehärtete und geschliffene Führungsbahnen.**
- **Mechanisch-hydraulisch arbeitender Kraftverstärker mit exakt vorwählbarer Spannkraft.**
- **Wartungsfreie und komplett gekapselte Hochdruckspindel.**
- **Seriell mit gehärteten und geschliffenen glatten Spannbacken.**
- **Unterteil mit Längs- und Quernuten ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.**

Igeltext:

Auswechselbare Backen.

Schnellverstellung des Spannbereichs.

Voreinstellung des Spanndruckes.

Verwendung:

Zum vibrationsfreien, sicheren Spannen bei hohen Schnitt- und Vorschubkräften. Schnelles Spannen mit Handkurbel.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Paar gerillte Spannbacken (Rückseite glatt), Handkurbel.

Sonderzubehör:

Austauschbacken Nr. 362076; 362077; 362079, Drehplatte Nr. 362073.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|---------|
| Auflagehöhe G $\pm 0,02$ | 83,5 mm |
| Gewicht | 60 kg |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Spannbereich b I | 0 - 104 mm |
| Spannbereich b II | 102 - 207 mm |
| H | 80 mm |
| Spannkraft | 50 kN |
| Grundkörperhöhe c | 133 mm |
| L ₄ | 507 - 817 mm |
| Farbcode für passendes Zubehör | HD-Spanner |
| Backenbreite | 160 mm |
| Backenhöhe C | 49,6 mm |
| Spannbereich b III | 205 - 310 mm |
| Produktart | Maschinenschraubstock |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Spannbacke mit Prismen, andere Seite mit Längsrillen für Backenbreite 160 mm | 362079 160 |
| Spannbacke mit Längsrillen, andere Seite glatt für Backenbreite 160 mm | 362076 160 |
| Spannbacke fein geriffelt, andere Seite mit Längsrillen für Backenbreite 160 mm | 362077 160 |
| Drehplatte für Schraubstock für Backenbreite 160 mm | 362073 160 |