



Schleif- und Kontrollschraubstock mit Spindel, Backenbreite A: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	363550 100
GTIN	4045197313577
Artikelklasse	38F

Beschreibung

Ausführung:

· **Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.**

Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).

Mit waagrecht **ingeschliffenem Prisma.**

Funktion:

Niederzugsystem – Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.**

Genauigkeit:

Innerhalb **0,003 mm** / 100 mm (Systemgenauigkeit).

Lieferumfang:

Inklusive Bedienkurbel.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge a	270 mm
Gewicht	9,5 kg
maximaler Spannbereich b	140 mm
Backenbreite A	100 mm
Backenhöhe C	40 mm

Gesamtbreite B	100 mm
Produktart	Kontrollschraubstock