



Schleif- und Kontrollschraubstock mit Spindel, Backenbreite A: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	363550 125
GTIN	4045197313584
Artikelklasse	38F

Beschreibung

Ausführung:

· **Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.**

Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).

Mit waagrecht **ingeschliffenem Prisma.**

Funktion:

Niederzugsystem – Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.**

Genauigkeit:

Innerhalb **0,003 mm** / 100 mm (Systemgenauigkeit).

Lieferumfang:

Inklusive Bedienkurbel.

Technische Beschreibung

Gewicht	14,5 kg
Gesamtlänge a	300 mm
maximaler Spannbereich b	160 mm
Backenbreite A	125 mm
Backenhöhe C	43 mm

Gesamtbreite B	125 mm
Produktart	Kontrollschraubstock